

Garant**Karalaikka karkea, AW-AN, Tyyppi: SP2032****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 551700 SP2032 |
| GTIN | 4045197239785 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka erikoislaatua **sekarae**, raekoko 30 (karkea) ja keraaminen sideaine. Varren Ø 6 mm, varren pituus: 40 mm.

Käyttö:

Valosten ja **INOXin** karkeaan työstöön.

Suosittelut työstönopeus: 40 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|--------|
| Hienousaste | karkea |
| Pään Ø | 20 mm |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Varren pituus | 40 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 32 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Tuotenimen määrite | AW-AN |
| Tuotetyyppi | Karalaikka |