

HOLEX**Liuskakaralaukka Huopa (A), keskikova, Pään Ø×pään leveys: 40X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554960 40X20
GTIN	4045197241214
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

{0}Huopalamellit{0} säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A). Tuottaa **tasalaatuisen mattaviimeistellyn pinnan.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	7500 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	14000 min ⁻¹
Pään leveys	20 mm
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	40 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova

Tuotenimen määrite	keskikova
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		