

Putkikierre Tappitulkki, Kierre: G3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	26,44 mm
Kierre	G3/4
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028550 60
DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90