

**Liuskakaralaikka Huopa / kangas, hieno, Pään Øxpään leveys: 60X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554930 60X30
GTIN	4045197241153
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan **hiontatehoa** voidaan **parantaa** yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	30 mm
Enimmäiskierrosluku	9000 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	5000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	60 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	280 / 240
Hienousaste	hieno

Tuotenimen määrite	hieno
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		