

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G3/8
GTIN	2050001035912
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrereingastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydetessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	16,66 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Toleranssiluokka	A
Kierre	G3/8
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	A

Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrenorenngastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20