

HOLEX**Liuskakaralaukka Huopa (A), karkea, Pään Ø×pään leveys: 50X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554950 50X20
GTIN	4045197241184
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A). Tuottaa **tasalaatuisen mattaviimeistellyn pinnan.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	20 mm
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	50 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	100
Hienousaste	karkea

Tuotenimen määrite	karkea
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		