

Putkikierre Tappitulkki, Kierre: G1/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	9,73 mm
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	28
Kierre	G1/8
Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90