

## Putkikierre Tappitulkki, Kierre: G1/4tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	13,16 mm
Kierre	G1/4
Kierrettä/ tuuma	19
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyppi	Kierre-tappitulkki

**Palvelut**

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90