



ISO-tukilaikka joustava/sileä, Ulko-Ø: 108mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566650 108
GTIN	2050001032164
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Elastinen erikoismuovilaikka **joustavaan muotohiontaan**. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.
ISO-standardin mukaisesti.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierros-luku	13300 min ⁻¹
Sopii laikkaan, jonka Ø on	115 mm
Ulko-Ø	108 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka