

HOLEX**Lamellihiomapyörä (A), Ø 165×30 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555145 60
GTIN	4045197525666
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskapyörät, joissa **korundikangas (A)**. Reiän Ø 54 mm.

Käyttö:

Hitsausaumojen poisto ja puhdistus, suurten pintojen ja epätasaisella profiililla varustettujen työkappaleiden hionta.

Huomautus:

Jos kiinnitysakselin Ø on pienempi kuin 54 mm, käytetään suurennettavaa metallilaippaa nro 555140. Muita mittoja saatavissa haluttaessa.

Hioma-aineen lyhenne: A

Enimmäiskierrosluku: 5200 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	54 mm
Rakeisuus	60
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Kiekon Ø	165 mm
Laikan leveys	30 mm
Tuotenimen määrite	Ø 165×30 mm
Enimmäiskierrosluku	5200 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Lamellihiomapyörä

Tarvikkeet

Metallinen kavennuslaippapari, avarrettava Sopii reiän halkaisijalle 54 mm	555140 54
--	-----------