

**HOLEX****Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, Messinki, Paksuus: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478740 0,5
GTIN	4045197208071
Tuoteluokka	42H

**Kuvaus****Malli:**

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

**Messinki** – materiaalinro CuZn 37 (CW508L), kovavalsattu, kirkaspintainen.

**Käyttö:**

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	0,5 mm
Raaka-aine	messinki
virheraja	±10 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm
Tuotenimen määrite	Messinki

Tuotetyyppi

Kalvonauha