



Tarralaikan runko, kierre M 14, Ulko-Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566960 115
GTIN	2050001029515
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

Sopii:

Tarrakiekoille **ilman keskiöporausta**.

Huom:

Tarrahioma-ajoneuvoilla varustettujen kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	12000 min ⁻¹
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Ulko-Ø	115 mm
Tuotetyyppi	Tukilaukka