

**3M****Kuitulaikan tukilaikka kova/uritettu, Ulko-Ø: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566690 125
GTIN	4046719523849
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

**Kova, ei muotoaan muuttava** kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan **hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti** reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka **kestää hyvin korkeita lämpötiloja**. Ihanteellinen **karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin** rakeisuuksille 36–60.

Mukana lisäksi kiristysmutteri 5/8 tuumaa.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierros-luku	12200 min <sup>-1</sup>
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Ulko-Ø	125 mm
Kovuusaste	kova
Tuotetyyppi	Tukilaikka