

HOLEX**Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, Messinki, Paksuus: 0,025mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478740 0,025 |
| GTIN | 4045197207982 |
| Tuoteluokka | 42H |

Kuvaus**Malli:**

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

Messinki – materiaalinro CuZn 37 (CW508L), kovavalsattu, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|----------|
| Paksuus | 0,025 mm |
| Raaka-aine | messinki |
| virheraja | ± 2 µm |
| kalvonpituus | 2500 mm |
| kalvonleveys | 150 mm |
| Tuotenimen määrite | Messinki |

Tuotetyyppi

Kalvonauha