



## Aluskalvosarja, 10 osaa 50×300 mm, hiiliteräs, Paksuus: 0,9mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478750 0,9    |
| GTIN         | 2050001057532 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.

**Hiiliteräs** – materiaalinro 1.1274, kylmäkarkaistu, kirkaspintainen (koko 0,02 ruostumaton).

#### Käyttö:

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

#### Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 10 terää.

### Tekninen kuvaus

|              |            |
|--------------|------------|
| Paksuus      | 0,9 mm     |
| Raaka-aine   | hiiliteräs |
| virheraja    | ± 13 µm    |
| kalvonleveys | 50 mm      |
| kalvonpituus | 100 mm     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tuotenimen määrite | hiiliteräs |
| Kalvojen määrä     | 10         |
| Tuotetyyppi        | Aluskalvo  |