

**3M****Kuitulaikan tukilaikka joustava/sileä, Ulko-Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566692 115
GTIN	4046719523801
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

**Elastinen** erikoismuovilaikka **joustavaan muotohiontaan**. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.

Mukana lisäksi kiristysmutteri 5/8 tuumaa.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Sopii laikkaan, jonka Ø on	115 mm
Ulko-Ø	115 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka