

HOLEX**Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, ruostumatonta terästä, Paksuus: 0,1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478720 0,1
GTIN	4045197207913
Tuoteluokka	42H

Kuvaus**Malli:**

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

Ruostumaton – ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, materiaalinro 1.4301, kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,1 mm
Raaka-aine	ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
virheraja	±4 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm

Tuotenimen määrite	ruostumatonta terästä
Tuotetyyppi	Kalvonauha