



## Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, seostamatonta terästä, Paksuus: 0,1 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	478700 0,1
GTIN	4045197207814
Tuoteluokka	42H

### Kuvaus

#### Malli:

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

**Hiiliteräs**, materiaalinro 1.0330 (DC01 C490 MA), kylmävalssattu, kirkaspintainen.

#### Käyttö:

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	0,1 mm
Raaka-aine	hiiliteräs
virheraja	±4 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm
Tuotenimen määrite	seostamatonta terästä
Tuotetyyppi	Kalvonauha

