

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 12 mm, Kierre M × L:
M6X110****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301361 M6X110
GTIN	4045197871688
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	6,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Hyötypituus L ₁	60 mm
kierre M	M6
Ulko-Ø D	9,8 mm
Varren Ø d	12 mm
Sovitin	Ø d = 12 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

