



Aluskalvosarja, 10 osaa 50×300 mm, hiiliteräs, Paksuus: 0,2mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478750 0,2 |
| GTIN | 2050001057464 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.

Hiiliteräs – materiaalinro 1.1274, kylmäkarkaistu, kirkaspintainen (koko 0,02 ruostumaton).

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 10 terää.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|------------|
| Paksuus | 0,2 mm |
| Raaka-aine | hiiliteräs |
| virheraja | ±6 µm |
| kalvonleveys | 50 mm |
| kalvonpituus | 100 mm |

| | |
|--------------------|------------|
| Tuotenimen määrite | hiiliteräs |
| Kalvojen määrä | 10 |
| Tuotetyyppi | Aluskalvo |