

uvex

Hitsaajan mukavuussuojalasit uvex i-vo, Suojaustaso: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	096546 5
GTIN	4031101510798
Tuoteluokka	04U

Kuvaus

Malli:

Trendikkäät hitsaajan suojalasit, joissa erinomainen värien tunnistus harmaiden linssien ansiosta. Nenän, otsan ja korvien pehmusteet takaavat painamattoman istuvuuden. Pehmustetut sangat ovat pituus- ja kallistussäädettävät. Uvex Infradur Plus -pinnoitteen ansiosta linssit ovat huurtumattomat ja ulkopuolelta naarmuuntumisen kestävä. Hitsauskipinöiden polttovaikutus estyy tehokkaasti. Uusi suodatinteknologia takaa suojan IR- ja UV-säteiltä (häikäisy).

Standardi:

EN 166; EN 169

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Linssin pinnoite: huurtumaton

Linssin pinnoite: naarmuuntumaton

UV-suoja: UV400

Linssimateriaali: polykarbonaatti

Terän nimitys: 5 W 1 FTKN

Tekninen kuvaus

Linssimateriaali	polykarbonaatti
IR-suotimen suojaluokka	5
UV-suoja	UV400
Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton

Terän nimitys	5 W 1 FTKN
Sarja	i-vo
Yleinen nimitys	W 166 FT CE
Kehyksen tyyppi	Kaaren säde säädettävä
Kehyksen tyyppi	Kaaren pituus säädettävä
Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Tuotetyyppi	Hitsaajan suojalasit