

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G3/4
GTIN	2050001036339
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	26,44 mm
Toleranssiluokka	A
Kierre	G3/4
Kierrettä/ tuuma	14
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100