

Garant**CC.T 060204, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä