

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä