

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Laji	HB7035-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm

lastunmurtaja	SG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä