

Garant**RC.X 1003, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HB7035-1 lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä