

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä