

## Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1/4tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	19
Kierre	G1/4
Kierteen Ø	13,16 mm
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20