



## Runkoleuka, Avautuma a: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860291 1000
GTIN	4008158040158
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Liukukahva, kaksinkertainen luiston esto. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Metallivahvisteinen muovikotelo. Kiristysvoima enintään **8000 N**.

- **Erittäin suuret kiinnistyspinnat, irrotettavat suojukset**
- **Suojaavat työkappaletuet, irrotettavat**
- **Alaosaa kääntämällä puristimesta tulee levennin**
- **Kaksikomponenttikahva ja kuusiokolo (SW6) Puristusvoiman helppo aikaansaaminen**

#### Käyttö:

Tällä puristimella voi puristaa kaikissa asennoissa, eli myös kiskon takapuolelta ja sivuilta. Siksi sitä voi käyttää kohteissa, joissa tavalliset ruuvipuristimet eivät ole käyttökelpoisia. Levitystoimintoa varten **työkaluton kääntö**.

#### Huomautus:

**Seuraajatuote nrolle 860290.**

### Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	29×9 mm
-------------------------	---------

Ulottuma b	95 mm
Levitysleveys e	255 - 1130 mm
Avautuma a	1000 mm
Paino	3,45 kg
Enimmäiskiinnitysvoima	8000 N
Tuotetyyppi	Puristin