



## Runkoleuka, Avautuma a: 1250mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 860291 1250   |
| GTIN         | 4008158040165 |
| Tuoteluokka  | 83K           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Liukukahva, kaksinkertainen luiston esto. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Metallivahvisteinen muovikotelo. Kiristysvoima enintään **8000 N**.

- **Erittäin suuret kiinnistyspinnat, irrotettavat suojukset**
- **Suojaavat työkappaletuet, irrotettavat**
- **Alaosaa kääntämällä puristimesta tulee levennin**
- **Kaksikomponenttikahva ja kuusiokolo (SW6) Puristusvoiman helppo aikaansaaminen**

#### Käyttö:

Tällä puristimella voi puristaa kaikissa asennoissa, eli myös kiskon takapuolelta ja sivuilta. Siksi sitä voi käyttää kohteissa, joissa tavalliset ruuvipuristimet eivät ole käyttökelpoisia. Levitystoimintoa varten **työkaluton kääntö**.

#### Huomautus:

**Seuraajatuote nrolle 860290.**

### Tekninen kuvaus

|            |         |
|------------|---------|
| Avautuma a | 1250 mm |
|------------|---------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Levitysleveys e         | 255 - 1355 mm |
| Ulottuma b              | 95 mm         |
| Paino                   | 3,87 kg       |
| Liukukiskon poikkipinta | 29×9 mm       |
| Enimmäiskiinnitysvoima  | 8000 N        |
| Tuotetyyppi             | Puristin      |