

Garant**APET 133512 ER, HB7930, Tyyppi: TI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215370 TI
GTIN	4045197875372
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Nirkon säde: 1,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	TI
Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APET 133512 ER
Laji	HB7930
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		