

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G3/8
GTIN	2050001036315
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrereingastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	16,66 mm
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	19
Kierre	G3/8
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylyrengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20