

**Garant****Sisäsorvauspidin uritettu, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318890 20
GTIN	4045197889416
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** - Enemmän vakautta ja värinänvaimennusta poraustuurnan kietomisella.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	55 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
L <sub>1</sub>	83 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

