

Garant**Sisäsorvauspidin uritettu, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318890 25
GTIN	4045197889423
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

GARANT - Enemmän vakautta ja värinänvaimennusta poraustuurnan kietomisella.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

L ₁	83 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulko-Ø D	55 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

