

Garant**Sisäsorvauspidin uritettu, HSK-T 63, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318831 10
GTIN	4045197905161
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

GARANT - Enemmän vakautta ja värinänvaimennusta poraustuurnan kietomisella.

Käyttö:

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Ulko-Ø D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka