

Garant**SisäSORVAUSpidin uritettu, HSK-T 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318831 16
GTIN	4045197905185
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

GARANT - Enemmän vakautta ja värinänvaimennusta poraustuurnan kietomisella.

Käyttö:

SisäSORVAUSpidinten kiinnittämiseen.

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

L ₁	79,05 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Ulko-Ø D	45 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka