

**Garant****eco-työkälunpidin radiaalinen, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318856 25
GTIN	4045197893321
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitteisto sisäkierteellä.

**GARANT** - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta. Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	102 mm
B	40 mm
Ulkonema A-mitta	71 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2

Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin