

**Garant****eco-työkälunpidin diagonaalinen 45°, vasen, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318859 25
GTIN	4045197893345
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**GARANT** - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta. Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen keskisiirto f	12,7 mm
Ulko-Ø D	94 mm
B	40 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Sovitin	PSC 63

Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin