

**Kiristyspää tasainen, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329950 20
GTIN	2050001924278
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	20 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinta	tasainen
Pituus L	59 mm

Malli	ilman uria
Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää