



Kiristyspää tasainen, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 49mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329950 49
GTIN	2050001924568
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	49 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Puristuspinta	tasainen
Pituus L	59 mm

Malli	ilman uria
Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää