



## Kiristyspää tasainen, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 50mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329950 50     |
| GTIN         | 2050001924575 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

### Kuvaus

#### Malli:

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

#### Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

|               |          |
|---------------|----------|
| Kiinn.Ø       | 50 mm    |
| Puristuspinna | tasainen |
| profiili      | pyöreä   |
| Kovuus        | 60 HR    |
| Pituus L      | 59 mm    |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Malli       | ilman uria  |
| Sovitin     | SK 100      |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |