

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 35mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329954 35     |
| GTIN         | 2050001925282 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

## Tekninen kuvaus

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Kiinn.Ø       | 35 mm                         |
| Puristuspinta | Poikittais- ja pitkittäisurat |
| Kovuus        | 60 HR                         |
| profiili      | pyöreä                        |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Pituus L    | 59 mm       |
| Sovitin     | SK 100      |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |