

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 46mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329954 46
GTIN	2050001925398
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	46 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Puristuspinna	Poikittais- ja pitkittäisurat

Pituus L	59 mm
Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää