

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 60mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329954 60
GTIN	2050001925534
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	60 mm
Puristuspinta profiili	Poikittais- ja pitkittäisurat pyöreä
Kovuus	60 HR

Pituus L	59 mm
Sovitin	SK 100
Tuotetyyppi	Kiristyspää