

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 100, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 82mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329954 82 |
| GTIN | 2050001925756 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kiinn.Ø | 82 mm |
| Kovuus | 60 HR |
| profiili | pyöreä |
| Puristus-pinta | Poikittais- ja pitkittäisurat |

| | |
|-------------|-------------|
| Pituus L | 59 mm |
| Sovitin | SK 100 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |