



Hiomakangas (A) sininen, normaali KK 24, 230×280 mm, Rakeisuus: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	556800 240
GTIN	4018875000847
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.** Arkin koko 230×280 mm. Tyyppi **VSM KK 24: Sininen pohjakangas, edullinen hioma-arkki** normaaliin käyttöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Rakeisuus	240
Valmistajamerkintä	KK 24
Sarja	KK24
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
hiomalaikan leveys	280 mm
hiomalaikan pituus	230 mm
Tuotenimen määrite	230×280 mm

Tuotetyyppi

Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kuminen hiomatuki	557600
Teräskovasin	556950