



Digitaalinen voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-320kN



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479130 0-320 |
| GTIN | 2050001674753 |
| Tuoteluokka | 47F |

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi digitaalisella manometrillä. Vankan ja yksinkertaisen mekaanisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti ankariin käyttöolosuhteisiin. 4 1/2-numeroinen taustavalolla varustettu näyttö voima-arvon suoraa näyttöä varten mahdollistaa voima-arvon optimaalisen lukemisen.

Graafinen lisänäyttö, jossa on maksimiosoitintoiminto, näyttää nykyisen nimelliskuorman suuntauksen. Min./maks.-muisti ja taara-toiminto voidaan kutsua näkyviin päänäytöstä riippumatta. CPG1200:ssa on mikro-USB-liitäntä yksinkertaista ja häiriönkestävää tiedonsiirtoa varten. 3 x M5-kiinnityskierre rungon pohjassa.

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, 3 paristoa nro 081561 koko LR6, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|--|
| Männän pinta | 80 cm ² |
| Mittausalue | 0 - 320 kN |
| Näyttötarkkuus | 0,1 kN |
| Voima-anturin korkeus | 41 mm |
| Voima-anturin Ø | 138 mm |
| Käyttölämpötila | -10 - 50 °C |
| virheraja | ±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki % |
| männän Ø | 100 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 |
| IP-suojausluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| näyttö käännettävissä | 300 astetta |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|