

**STARCKE®****Hiomapaperisarja, 50 osaa rei'ittämätön, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557571 80
GTIN	4002748356223
Tuoteluokka	56Z

**Kuvaus****Malli:**

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). **Takapuolen tarrakiinnitys** nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

**Etu:**

Puun ja maalipinnan hionta

- **Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet – pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.**
- **Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.**
- **Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.**

**Käyttö:**

Käsihiomatuki nro 557550, koko 140, tarrakiinnitys.

Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Hienousaste	karkea
Leveys	67 mm
Pituus	140 mm
Tuotetyyppi	Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Yhdistelmähiomatukikova/pehmeä Pituus 140 mm	557555 140
Ergonominen käsihiomatuki Pituus 140 mm	557550 140