



Digitaalinen voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-2kN



Tilaustiedot

Tilausnumero	479130 0-2
GTIN	2050001674715
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi digitaalisella manometrillä. Vankan ja yksinkertaisen mekaanisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti ankariin käyttöolosuhteisiin. 4 1/2-numeroinen taustavalolla varustettu näyttö voima-arvon suoraa näyttöä varten mahdollistaa voima-arvon optimaalisen lukemisen.

Graafinen lisänäyttö, jossa on maksimiosoitintoiminto, näyttää nykyisen nimelliskuorman suuntauksen. Min./maks.-muisti ja taara-toiminto voidaan kutsua näkyviin päänäytöstä riippumatta. CPG1200:ssa on mikro-USB-liitäntä yksinkertaista ja häiriönkestävää tiedonsiirtoa varten. 3 x M5-kiinnityskierre rungon pohjassa.

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, 3 paristoa nro 081561 koko LR6, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 2 kN
Voima-anturin Ø	75 mm
Näyttötarkkuus	0,01 kN
Männän pinta	10 cm ²
Voima-anturin korkeus	30 mm
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki %
männän Ø	45 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
näyttö käännettävissä	300 astetta
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------