



## Voimamittari Medio Line Newton, Enimmäispunnitusalue: 3N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479417 3
GTIN	7612348400034
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

#### Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Enimmäispunnitusalue	3 N
Asteikon pituus	100 mm
Kiinnitystapa	koukku
Jaotus	0,02 N
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi	Jousivaaka
-------------	------------

## Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

## Tarvikkeet

Painesarja Tyyppi MEDIO	479421 MEDIO
koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio	479428
Maksimisoitin Tyyppi MEDIO	479429 MEDIO